

BeWi
 Kunststoff-Verarbeitungs-Zubehör
 Postfach 443
 CH-8636 Wald ZH
 Telefon 055 246 47 77
info@bewi-co.ch www.bewi-co.ch



MIXPAC™ DP2X 200/400
 Enjoy precision - feel the comfort



Genießen Sie Präzision - fühlen Sie den Komfort
 Die nächste Generation des pneumatischen 2-Komponenten-Mixpac™ DP2X-Werkzeugs mit mehreren Übersetzungsverhältnissen gibt präzise und wiederholbare Materialmengen aus und gewährleistet gleichzeitig maximalen Komfort für den Benutzer. Die Mehrfachverhältnisse dieses innovativen Spenders ermöglichen es Formulierern, Händlern und Endbenutzern, ein einziges System für Produkte mit mehreren Verhältnissen zu verwenden, anstatt drei oder sogar vier verschiedene Spender zu verwenden.

Um mehr über das Tool zu erfahren und die DP2X-Produktbroschüre herunterzuladen, besuchen Sie unsere Produktseite:
<http://www.sulzer.com/dp2x>



Part number	Article number	Ratio			
		1:1	2:1	4:1	10:1
DP2X 200-01-25-01	165860	✓	✓		
DP2X 200-04-25-01	165861			✓	
DP2X 200-10-25-01	165862				✓

Part number	Article number	Ratio			
		1:1	2:1	4:1	10:1
DP2X 400-01-50-01	165864	✓	✓		
DP2X 400-04-50-01	165865			✓	
DP2X 400-10-50-01	165866				✓

Offizielle Vertretung der SULZER-MIXPAC Produkte für die Schweiz

Hauptmerkmale des DP2X auf einen Blick

	<p>Austauschbare Patronenhülsen zum schnellen Austausch und zur Verwendung mit anderen Patronenverhältnissen</p> <ul style="list-style-type: none">• Mit den Umrüstsätzen können 1: 1-, 2: 1-, 4: 1- und 10: 1-Patronen in demselben MIXPAC™ DP2X-Spender verwendet werden, anstatt vier separate Spender zu verwenden
<p>Hochpräzises Dosierungsergebnis dank schnellem Luftauslass</p> <ul style="list-style-type: none">• Dank der fortschrittlichen Luftregulierung und eines Auslassmechanismus kann der Benutzer den ausgeübten Druck sorgfältig steuern, um das Material hochpräzise und präzise abzugeben, ohne dass das Material tropft oder weiterläuft	
	<p>Anzeigestange zur Anzeige des verbleibenden Materialvolumens</p> <ul style="list-style-type: none">• Eine nützliche Anzeigestange am Werkzeugrahmen hilft dem Benutzer, das in den Patronen verbleibende Materialvolumen zu erkennen. Sobald diese leer sind, werden sie mit dem Patronenfreigabeknopf einfach und schnell ausgeworfen.
<p>Verbesserte Ergonomie</p> <ul style="list-style-type: none">• Ergonomisch geformtes Griffdesign für beste Ausgabeerfahrung und verbesserte Kontrolle• Arbeiten Sie dank verbesserter Werkzeugbalance und bis zu 35% weniger Gewicht als vergleichbare Spender länger	

Compatible cartridges

Matching MIXPAC™ cartridges (C-System, F-System and Blueline)



200/400mL / 1:1
PP/PA



200/400mL / 2:1
PP/PA



200/400mL / 4:1
PP/PBT



200/400mL / 10:1
PP/PBT



400mL / 2:1
PP/PBT



400mL / 10:1
PP/PBT